


✓ Mini Sonic Screen 150 vs. Laborsiebe



SICHERHEIT

Unsere Lösung erfüllt extrem hohe Sicherheitsanforderungen und findet in einer geschlossenen, überwachten Atmosphäre statt (optional: ATEX-Zertifizierung)



PERFORMANCE

Die Siebgeschwindigkeit wird im Vergleich zu Laborsieben wesentlich erhöht: Bis zu 50 kg/h bei 63 μ (Edelstahl) sind möglich



PRÄZISION

Das Siebergebnis wird verbessert: Ausbeute von nahezu 100% des Feinguts und automatische Abfüllung in dafür vorgesehene Behälter



EFFIZIENZ

Die Wirtschaftlichkeit des Siebens wird stark verbessert, da kein Mitarbeiter die Siebung ausführt, sondern diese automatisiert erfolgt



KONTROLLE

Der gesamte Siebprozess kann kontrolliert und reguliert werden. Optional bieten wir auch eine Restsauerstoffüberwachung mit an



EASY HANDLING

Alle unsere Siebmaschinen sind leicht zu reinigen und bieten eine praktische Handhabung. Siebe stellen wir individuell her und können nach belieben ausgetauscht werden